



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Marbett

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

| Prodotto                                           | Descrizione                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <a href="#">31000YAT208</a>                        | cuscinetto a Y                           |
| <a href="#">Cod. S0771UL626363N</a>                | GUIDA PER IL COLLO                       |
| <a href="#">SUPP BASE TRIPOD 615 D48.3MM PA SS</a> | elemento di supporto                     |
| <a href="#">S0567677322</a>                        |                                          |
| <a href="#">S0569677332</a>                        | ESTREMITÀ ROL-PLT 569 L1 15MM M5X16MM HP |
| <a href="#">S0568677312</a>                        | modulo di trasferimento a rulli          |
| <a href="#">S027366791</a>                         |                                          |
| <a href="#">B000063112</a>                         | rilevanza                                |
| <a href="#">S036669585M</a>                        | GUIDA                                    |
| <a href="#">S0581603312</a>                        |                                          |
| <a href="#">S007150960</a>                         | MORSETTO PORTA GUIDE D12                 |
| <a href="#">S0110750710N</a>                       | Ringhiera supporto con manico croce      |
| <a href="#">S0000607963</a>                        |                                          |
| <a href="#">S0000607923</a>                        |                                          |
| <a href="#">S0000644633</a>                        |                                          |
| <a href="#">S0786621783</a>                        | connettore balaustra                     |
| <a href="#">S021159961</a>                         | GUIDA CLAMP PLASTIC                      |
| <a href="#">R0869618973</a>                        |                                          |
| <a href="#">S0159622381</a>                        |                                          |
| <a href="#">B000068349 --- FL1206-30-PA-OP</a>     |                                          |
| <a href="#">L0820662091 NT820-21T-25MM-I-PA</a>    |                                          |
| <a href="#">S022361031 (tot. 24,00mt)</a>          |                                          |
| <a href="#">S0422-512</a>                          |                                          |
| <a href="#">R0408678801N1</a>                      |                                          |
| <a href="#">B000068349</a>                         |                                          |
| <a href="#">L0820662091</a>                        |                                          |
| <a href="#">S0340627051</a>                        | CROSS CLAMP                              |
| <a href="#">B0000681952</a>                        |                                          |
| <a href="#">S0688684552</a>                        |                                          |
| <a href="#">S0562697861</a>                        |                                          |
| <a href="#">S0756645133</a>                        |                                          |
| <a href="#">S0788615503</a>                        |                                          |
| <a href="#">S028063503</a>                         | CUSCINETTO TESTA                         |
| <a href="#">S0618638812</a>                        | SUPP BASE BIPIEDE                        |
| <a href="#">S0599613572</a>                        | staffa                                   |
| <a href="#">S033760334N</a>                        | CERNIERA                                 |

| Prodotto                        | Descrizione                        |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">S0581603322</a>     |                                    |
| <a href="#">R0133633252</a>     | Livellatore Serie del prodotto 133 |
| <a href="#">R0000630052</a>     | ANTI SCIVOLO                       |
| <a href="#">R0869619253</a>     |                                    |
| <a href="#">B0000648091</a>     |                                    |
| <a href="#">B0000648101</a>     |                                    |
| <a href="#">S0615624262</a>     |                                    |
| <a href="#">S0082P6184910</a>   | GUIDE RAIL CLAMP                   |
| <a href="#">S023763151</a>      |                                    |
| <a href="#">S001851490</a>      | shell ugello                       |
| <a href="#">S001951460</a>      | conica ugello                      |
| <a href="#">S007150970</a>      | GUIDE RAIL CLAMP                   |
| <a href="#">S0637648382</a>     |                                    |
| <a href="#">S0107655522N</a>    |                                    |
| <a href="#">S042265248M</a>     | GUIDA CATENA                       |
| <a href="#">S036664056M</a>     | GUIDA CATENA                       |
| <a href="#">S0550689491</a>     | CATENA DI INGRESSO GUIDA           |
| <a href="#">S042265248M</a>     |                                    |
| <a href="#">S042265258M</a>     |                                    |
| <a href="#">S008250940</a>      |                                    |
| <a href="#">10402843</a>        |                                    |
| <a href="#">R0133633222</a>     |                                    |
| <a href="#">S0296618291</a>     |                                    |
| <a href="#">L0821665721</a>     |                                    |
| <a href="#">L0821648082</a>     |                                    |
| <a href="#">L0821603951</a>     |                                    |
| <a href="#">S035661605</a>      |                                    |
| <a href="#">S0822632723</a>     |                                    |
| <a href="#">S021560121N</a>     |                                    |
| <a href="#">R0224617632</a>     |                                    |
| <a href="#">10177755</a>        |                                    |
| <a href="#">RMB S0581603312</a> |                                    |
| <a href="#">S0537689231</a>     |                                    |
| <a href="#">S0535684641</a>     |                                    |
| <a href="#">S0107S643543</a>    |                                    |
| <a href="#">S006166194N</a>     |                                    |
| <a href="#">10324477</a>        |                                    |
| <a href="#">10148199</a>        |                                    |
| <a href="#">10091050</a>        |                                    |
| <a href="#">10372197</a>        |                                    |
| <a href="#">S0233689371</a>     |                                    |
| <a href="#">91070191</a>        |                                    |
| <a href="#">S024363701</a>      | CHN GUIDA                          |
| <a href="#">S0565698681</a>     | EXP SPINA                          |
| <a href="#">S0153684231N1</a>   | USURA SCARPA                       |

| Prodotto                                   | Descrizione                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <a href="#">L1080WSS- W1080 SS</a>         | catenaria\ nastro trasportatore               |
| <a href="#">S0153684231N1</a>              |                                               |
| <a href="#">S0569605922</a>                | ROL-PLT 569 ESTREMITÀ L85 MM HP               |
| <a href="#">S023663931</a>                 | MORSETTO PER BINARIO DI GUIDA                 |
| <a href="#">S0107655522</a>                |                                               |
| <a href="#">S0757645093</a>                |                                               |
| <a href="#">S0760613443</a>                |                                               |
| <a href="#">R0297629212N1</a>              | base della macchina                           |
| <a href="#">B0000646511</a>                | .                                             |
| <a href="#">S0765608943N</a>               | CATENA                                        |
| <a href="#">S0210P6185510</a>              | Triplo piede                                  |
| <a href="#">10324478</a>                   |                                               |
| <a href="#">S037963656</a>                 |                                               |
| <a href="#">S0704 684892</a>               |                                               |
| <a href="#">S0537689231</a>                | METAL-PROF 537 SS 40X8MM L3209MM              |
| <a href="#">S0341627081</a>                | CLAMP PH-CELL 341 D14MM S12MM PA ZN           |
| <a href="#">R022463001</a>                 | TUBE END SQR 224 L50X2.5MM M20                |
| <a href="#">S010767821N</a>                |                                               |
| <a href="#">S022361031 (1 pc = 3.05 m)</a> | Guide                                         |
| <a href="#">S022361743</a>                 | Guida                                         |
| <a href="#">S0705684912</a>                | Supporto laterale SENZA SOSTEGNO BORDO MS.705 |
| <a href="#">S033968363</a>                 | T-Clamp                                       |
| <a href="#">S034168383</a>                 | morsetto                                      |
| <a href="#">S0341C6721500</a>              | CLAMP REFLECT                                 |
| <a href="#">R032361404N</a>                | piede congiunta                               |
| <a href="#">69026</a>                      |                                               |
| <a href="#">651072</a>                     |                                               |
| <a href="#">S033767023N</a>                | cerniera                                      |
| <a href="#">RMB S010768200N</a>            | SUPPORTO                                      |
| <a href="#">S037261826</a>                 |                                               |
| <a href="#">S0518642951N</a>               |                                               |
| <a href="#">S0518696021N</a>               |                                               |
| <a href="#">S0174652452</a>                |                                               |
| <a href="#">S0082P6184910</a>              | MORSETTO PER BINARIO DI GUIDA                 |
| <a href="#">S0763610593</a>                |                                               |
| <a href="#">R0323626993</a>                |                                               |
| <a href="#">R0098626122</a>                |                                               |
| <a href="#">S0732692362N</a>               | morsetto a croce                              |
| <a href="#">S025664561</a>                 | Testa girevole                                |
| <a href="#">B0000666962</a>                | cuscinetto                                    |
| <a href="#">S0556695231</a>                |                                               |
| <a href="#">825</a>                        |                                               |
| <a href="#">S024263671</a>                 |                                               |
| <a href="#">623/649892</a>                 | piede snodato                                 |
| <a href="#">R0623643742</a>                |                                               |

| Prodotto                                 | Descrizione                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <a href="#">S0567688792</a>              | ROL-PLT 567 LIP3 L 85 MM HP               |
| <a href="#">S0568605912</a>              |                                           |
| <a href="#">S017459301</a>               |                                           |
| <a href="#">627031, S0340</a>            | morsetto a croce                          |
| <a href="#">S0339626001</a>              | Morsetto                                  |
| <a href="#">S0153608692N1</a>            | pezzi Catene                              |
| <a href="#">S0551689501</a>              | scarpa ingresso catena sinistra + destra. |
| <a href="#">S0153608692N1</a>            | pantofole                                 |
| <a href="#">S0560697551</a>              | rotolo                                    |
| <a href="#">S033967365</a>               |                                           |
| <a href="#">S0107-68200N</a>             | P107 D12 LA10 PA CON POMELLO              |
| <a href="#">S02756681</a>                | MORSETTO G-RAIL                           |
| <a href="#">S0275664151</a>              | MORSETTO PER GUIDA                        |
| <a href="#">B000068533</a>               | Carcassa Ovale                            |
| <a href="#">B0000681972</a>              | COVER-MB 205 25 OP SEAL                   |
| <a href="#">S0615624272</a>              | Base per treppiede                        |
| <a href="#">S0198664761</a>              | Testa di supporto                         |
| <a href="#">S0210P 6203910 (1 meter)</a> | Morsetto guida                            |
| <a href="#">S0661675722</a>              |                                           |
| <a href="#">S026066556</a>               |                                           |
| <a href="#">S0770609183N (1 meter)</a>   |                                           |
| <a href="#">S0770609203N (1 meter)</a>   |                                           |
| <a href="#">L1873LF623621</a>            |                                           |
| <a href="#">L1873604741</a>              | Catena                                    |
| <a href="#">114-139-6</a>                | TAPPARELLA                                |
| <a href="#">B0000697752</a>              |                                           |
| <a href="#">B0000697772</a>              |                                           |
| <a href="#">S0699684872</a>              |                                           |
| <a href="#">R0098626693</a>              |                                           |
| <a href="#">S010750710N</a>              | SUPPORTO CON MANOPOLA DF12                |
| <a href="#">R034965634N1</a>             |                                           |
| <a href="#">R022459251</a>               |                                           |
| <a href="#">R0098626042</a>              |                                           |
| <a href="#">S0734693552</a>              |                                           |
| <a href="#">S0732692352N</a>             |                                           |
| <a href="#">S0645652352</a>              |                                           |
| <a href="#">S000068309</a>               |                                           |
| <a href="#">S0568687402</a>              | Piastra a rulli di trasferimento modulare |
| <a href="#">SQ26263651</a>               |                                           |
| <a href="#">S0734693562</a>              |                                           |
| <a href="#">S0732692372N</a>             |                                           |
| <a href="#">S0075672652N</a>             |                                           |
| <a href="#">R034964045N1</a>             |                                           |
| <a href="#">S0768609113N</a>             | GUIDE LATERALI                            |
| <a href="#">S0210600372</a>              |                                           |

| Prodotto                               | Descrizione                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <a href="#">S0708605603</a>            |                                          |
| <a href="#">RMB S0569605922</a>        | Trasportatore a rulli                    |
| <a href="#">787.01.09</a>              |                                          |
| <a href="#">787.00.87</a>              |                                          |
| <a href="#">B0000686602</a>            |                                          |
| <a href="#">S027566811</a>             | morsetto porta guida                     |
| <a href="#">S0537689231</a>            |                                          |
| <a href="#">R0408678821N1</a>          |                                          |
| <a href="#">S012665396</a>             |                                          |
| <a href="#">S0727688902</a>            | Rullo                                    |
| <a href="#">762.33.421</a>             | Catena                                   |
| <a href="#">S0564698551</a>            | Giunto di collegamento                   |
| <a href="#">S0618624322</a>            | Supporto base bipod                      |
| <a href="#">S021159961</a>             | Morsetto porta guida                     |
| <a href="#">S0612619452</a>            | Anello di fermo                          |
| <a href="#">S034660204</a>             |                                          |
| <a href="#">S0903656001N</a>           | Morsetto porta guide                     |
| <a href="#">S037261786</a>             |                                          |
| <a href="#">S0902656041</a>            | morsetto                                 |
| <a href="#">S0765608973</a>            | GUIDA                                    |
| <a href="#">S0210P6203910</a>          | MORSETTO                                 |
| <a href="#">S082P6184910</a>           |                                          |
| <a href="#">S0676689692</a>            | Morsetto                                 |
| <a href="#">S0661683802</a>            | SUPPORTO                                 |
| <a href="#">S000065624</a>             | ANELLI                                   |
| <a href="#">S0683684442</a>            | PULSANTE                                 |
| <a href="#">S0654UL691722</a>          |                                          |
| <a href="#">S0903656001N</a>           | morsetto                                 |
| <a href="#">S021961753</a>             |                                          |
| <a href="#">S0903656001N</a>           | morsetto                                 |
| <a href="#">S0075672662N</a>           | WINDING TENSIONER 75 RIGHT ORANGE ARROW  |
| <a href="#">S0075672672N</a>           | WINDING TENSIONER 75 LEFT ORANGE ARROW   |
| <a href="#">S024763911</a>             | G-RAIL 247 ROUND GN SS T1.5MM L3.05M     |
| <a href="#">S011651590</a>             | MORSETTO PER GUIDE 111 PIN12MM           |
| <a href="#">S0107S643533</a>           | BRUKT 107S D12MM LA9MM PA SENZA CLIP     |
| <a href="#">S0107S643553</a>           | BRUKT 107S D12MM LA10,5 MM PA SENZA CLIP |
| <a href="#">S0637648392</a>            |                                          |
| <a href="#">S0637648372</a>            |                                          |
| <a href="#">182-54911 - S018254911</a> | Manopola parte                           |
| <a href="#">S0174646481</a>            |                                          |
| <a href="#">S0595610452</a>            |                                          |
| <a href="#">S0079672632</a>            |                                          |
| <a href="#">S0079672622</a>            |                                          |
| <a href="#">R0323626612</a>            |                                          |
| <a href="#">S034168395</a>             | morsetto                                 |

| Prodotto                        | Descrizione                           |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">S034068385</a>      |                                       |
| <a href="#">S033968375</a>      |                                       |
| <a href="#">S021360091</a>      | MORSETTO PORTA GUIDE D12              |
| <a href="#">S029860362</a>      |                                       |
| <a href="#">S010750710</a>      | Staffa di montaggio laterale          |
| <a href="#">R0173625362</a>     |                                       |
| <a href="#">S0214</a>           |                                       |
| <a href="#">R032361414N</a>     | piede articolare                      |
| <a href="#">S021460111</a>      |                                       |
| <a href="#">S0214644293</a>     |                                       |
| <a href="#">S0192674022</a>     |                                       |
| <a href="#">S0678684292</a>     |                                       |
| <a href="#">S0848645643</a>     |                                       |
| <a href="#">S0539689301</a>     |                                       |
| <a href="#">S015969130</a>      |                                       |
| <a href="#">R032362313N</a>     |                                       |
| <a href="#">S0580603292</a>     | Guida a rulli                         |
| <a href="#">S0075672642N</a>    | Tenditore di avvolgimento             |
| <a href="#">S0825632033</a>     |                                       |
| <a href="#">S0524643501</a>     |                                       |
| <a href="#">S0533672801</a>     |                                       |
| <a href="#">S0523643451</a>     |                                       |
| <a href="#">754.60.52</a>       |                                       |
| <a href="#">B000063172</a>      |                                       |
| <a href="#">S031769072</a>      |                                       |
| <a href="#">S027366791</a>      |                                       |
| <a href="#">S0581603312</a>     | GUIDA A RULLI LATERALE                |
| <a href="#">S027367602</a>      |                                       |
| <a href="#">S0692686302N</a>    |                                       |
| <a href="#">S021860151</a>      |                                       |
| <a href="#">S0617613562</a>     | STAFFA CON TIRANTE                    |
| <a href="#">S030360872</a>      |                                       |
| <a href="#">S0182649961N</a>    |                                       |
| <a href="#">S034068373</a>      |                                       |
| <a href="#">S017457941</a>      | dado                                  |
| <a href="#">S0339627011</a>     | MORSETTO A T 339 X 12 MMXS10 MM PA ZN |
| <a href="#">FG500XLG 0110mm</a> |                                       |
| <a href="#">S022664631N</a>     |                                       |
| <a href="#">S033867563</a>      |                                       |
| <a href="#">L0820603761</a>     |                                       |
| <a href="#">L0820603811</a>     |                                       |
| <a href="#">762.53.722</a>      |                                       |
| <a href="#">762.53.312</a>      |                                       |
| <a href="#">L0820661911</a>     |                                       |
| <a href="#">L0820661471</a>     |                                       |

| Prodotto                                  | Descrizione                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">S0616624552</a>               |                                  |
| <a href="#">S0563697891</a>               |                                  |
| <a href="#">R0749602093</a>               |                                  |
| <a href="#">S0567687382</a>               |                                  |
| <a href="#">S019859161</a>                | staffa superiore                 |
| <a href="#">R0098626022</a>               |                                  |
| <a href="#">R0169624862</a>               |                                  |
| <a href="#">S034067375</a>                |                                  |
| <a href="#">COVER-MB 206 30 CL O</a>      | COPERCHIO CHIUSO                 |
| <a href="#">COVER-MB 206 30 OP SEAL</a>   | COPERCHIO APERTO                 |
| <a href="#">S012864521</a>                | RULLO                            |
| <a href="#">S034167385</a>                |                                  |
| <a href="#">R0173625412</a>               | mandrino                         |
| <a href="#">R0173626673</a>               | mandrino                         |
| <a href="#">S0192608683</a>               |                                  |
| <a href="#">S0185683902</a>               | volantino                        |
| <a href="#">S017453781</a>                | MORSETTO A CROCE 174 D16X16MM PA |
| <a href="#">S0580603302</a>               | GUIDA A RULLI LATERALE           |
| <a href="#">S015957211</a>                |                                  |
| <a href="#">UCFB 208 C 601143</a>         | Supporti a flangia laterale      |
| <a href="#">UCFB 208 C 601163</a>         | Supporti a flangia laterale      |
| <a href="#">S0634634073</a>               |                                  |
| <a href="#">B000068399</a>                |                                  |
| <a href="#">B000069016</a>                | cuscinetto flangiato             |
| <a href="#">B000069026</a>                | cuscinetto flangiato             |
| <a href="#">S0367 64046M</a>              | Guida scorrevole                 |
| <a href="#">LEV297-M30X190MM-27-ZN-PA</a> |                                  |
| <a href="#">S0621 635542</a>              | Blocca la connessione,           |
| <a href="#">S006150870N</a>               | DISTANZIALE                      |
| <a href="#">601373N</a>                   |                                  |
| <a href="#">601393N</a>                   |                                  |
| <a href="#">R0406-66614</a>               |                                  |
| <a href="#">R0622643572</a>               |                                  |
| <a href="#">S022667305N</a>               |                                  |
| <a href="#">S0612640602</a>               |                                  |
| <a href="#">R022468607</a>                |                                  |
| <a href="#">S0637648382</a>               |                                  |
| <a href="#">S033968363</a>                |                                  |
| <a href="#">S0261UL634533N</a>            | Guida alle catene                |
| <a href="#">S0840UL642693</a>             |                                  |
| <a href="#">R0134627423</a>               |                                  |
| <a href="#">R0297629192N1</a>             |                                  |
| <a href="#">S0185698942</a>               |                                  |
| <a href="#">S0192674012</a>               |                                  |
| <a href="#">B000064058</a>                | cuscinetto a flangia             |



| Prodotto                                         | Descrizione                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <a href="#">B000063154</a>                       |                                                          |
| <a href="#">B000069965</a>                       |                                                          |
| <a href="#">10759109</a>                         |                                                          |
| <a href="#">10759111</a>                         |                                                          |
| <a href="#">B0000646592</a>                      |                                                          |
| <a href="#">S0715UL691892N</a>                   |                                                          |
| <a href="#">SHCFLS208C-40-PASS-OP-O</a>          |                                                          |
| <a href="#">S0107650453N</a>                     |                                                          |
| <a href="#">S0755645113</a>                      |                                                          |
| <a href="#">902-656041</a>                       |                                                          |
| <a href="#">S0455614381</a>                      | RULLO                                                    |
| <a href="#">S0685684502</a>                      |                                                          |
| <a href="#">R0408678851N1</a>                    |                                                          |
| <a href="#">B000068399 / UCFL206C-30-PA-CL-O</a> |                                                          |
| <a href="#">B000068409 / UCFL206C-30-PA-OP-O</a> |                                                          |
| <a href="#">612-692942</a>                       | Collare con gambo diviso a foro quadrato senza chiavetta |
| <a href="#">S017453791</a>                       | Morsetto a croce                                         |
| <a href="#">S0757645083</a>                      |                                                          |
| <a href="#">S0612655132</a>                      |                                                          |
| <a href="#">S0768609083N</a>                     | MORSETTO                                                 |
| <a href="#">S0555695211</a>                      |                                                          |
| <a href="#">S0554695171</a>                      |                                                          |
| <a href="#">S0556695251</a>                      |                                                          |
| <a href="#">S0729689642</a>                      |                                                          |
| <a href="#">S0729697662</a>                      | GUIDA ALLA RESTITUZIONE 729                              |
| <a href="#">B0000674502</a>                      | SUPPORTO                                                 |
| <a href="#">S018254911</a>                       | Parte della manopola 182 M10-nut                         |
| <a href="#">S0661675732</a>                      |                                                          |
| <a href="#">S0000638413</a>                      | TIRANTE AD OCCHIO                                        |
| <a href="#">S0770609183N</a>                     |                                                          |
| <a href="#">S0557 603482</a>                     | guida centrale a rullini                                 |
| <a href="#">R034963747N1</a>                     |                                                          |
| <a href="#">96/83237</a>                         |                                                          |
| <a href="#">R034963747N1 (package of 16 pcs)</a> |                                                          |
| <a href="#">B000065901</a>                       |                                                          |
| <a href="#">B000061819</a>                       |                                                          |
| <a href="#">S026065031</a>                       | Cerniera                                                 |
| <a href="#">S026066566</a>                       | Cerniera                                                 |
| <a href="#">S0082P6827820</a>                    |                                                          |
| <a href="#">S0255-69680</a>                      |                                                          |
| <a href="#">S0632- 605263</a>                    |                                                          |
| <a href="#">S0632647142</a>                      |                                                          |
| <a href="#">S018553081</a>                       | Parte della manopola                                     |
| <a href="#">S019253091</a>                       | Morsetto                                                 |
| <a href="#">S0210P6203910</a>                    | Morsetto                                                 |

| Prodotto                                            | Descrizione                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">R0323679061N</a>                        | pedini regolabili                           |
| <a href="#">R032365596N</a>                         | pedini regolabili                           |
| <a href="#">S0771UL626363N</a>                      |                                             |
| <a href="#">S017453791 ( 15X15 )</a>                | Morsetto per connessione trasversale        |
| <a href="#">S0786622423</a>                         |                                             |
| <a href="#">NST820-21T-40MM-I-PA</a>                |                                             |
| <a href="#">S035661605 UH-T-2-25, PN: 514-176-1</a> |                                             |
| <a href="#">S0765608973N</a>                        |                                             |
| <a href="#">B0000 64018</a>                         |                                             |
| <a href="#">B0000 64028</a>                         |                                             |
| <a href="#">S000065794</a>                          | Diametro del perno 12 mm x 118 mm SS M10x18 |
| <a href="#">S0182645141N</a>                        |                                             |
| <a href="#">R0133627232</a>                         |                                             |
| <a href="#">S021360101</a>                          | Morsetto doppio senza perno                 |
| <a href="#">S018354921</a>                          | Manopola di serraggio Marbett 183 M1        |
| <a href="#">R070163033</a>                          |                                             |
| <a href="#">S0000644613</a>                         | binario a rulli                             |
| <a href="#">S0595 610442 T CLAMP</a>                |                                             |
| <a href="#">B000063232</a>                          | COPERTURA                                   |
| <a href="#">B0000646652</a>                         |                                             |
| <a href="#">S033767023</a>                          |                                             |
| <a href="#">UCFL204C-20-PA-open</a>                 |                                             |
| <a href="#">B0000680942</a>                         |                                             |
| <a href="#">B0000681002</a>                         |                                             |
| <a href="#">UCFL205C-25-PA-open</a>                 |                                             |
| <a href="#">S012864511</a>                          |                                             |
| <a href="#">68976</a>                               |                                             |
| <a href="#">B0000672411</a>                         |                                             |
| <a href="#">B0000697752 / SHCFL208C-40-PA-CL-O</a>  |                                             |
| <a href="#">S0082P6185110</a>                       |                                             |
| <a href="#">B0000672421</a>                         |                                             |
| <a href="#">P615-B48.3</a>                          |                                             |
| <a href="#">P98-S14-M16x95-ZN</a>                   |                                             |
| <a href="#">B000068563</a>                          |                                             |
| <a href="#">R0098626102</a>                         |                                             |
| <a href="#">B0000646552</a>                         |                                             |
| <a href="#">S030260962</a>                          |                                             |
| <a href="#">S030360942</a>                          |                                             |
| <a href="#">S0683684462</a>                         |                                             |
| <a href="#">S009551380</a>                          |                                             |
| <a href="#">B000068986</a>                          | supporto a flangia ovale aperto FL 1204     |
| <a href="#">Cod. R022463001</a>                     |                                             |
| <a href="#">S021960161</a>                          | GUIDA LATERALE                              |
| <a href="#">S0736695402</a>                         | MORSETTO PER GIUNTI                         |
| <a href="#">S0551630913</a>                         |                                             |

| Prodotto                                         | Descrizione                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <a href="#">S0551630923</a>                      |                                                                |
| <a href="#">S010768200</a>                       |                                                                |
| <a href="#">S0082B6827620</a>                    |                                                                |
| <a href="#">646532 / UCP208-40-PA-SS</a>         |                                                                |
| <a href="#">63549</a>                            |                                                                |
| <a href="#">S037164026</a>                       |                                                                |
| <a href="#">S017969523</a>                       |                                                                |
| <a href="#">S022369402</a>                       | GUIDA LATERALE                                                 |
| <a href="#">B0000656552N</a>                     |                                                                |
| <a href="#">B000064573</a>                       |                                                                |
| <a href="#">B000064623</a>                       |                                                                |
| <a href="#">S024163641</a>                       | Wear Strip - Guidacatena, tipo L verde, P/N 251, codice: 63641 |
| <a href="#">R0323626602</a>                      |                                                                |
| <a href="#">S019260933</a>                       | Testa regolabile                                               |
| <a href="#">R0726688772</a>                      | distanziatore                                                  |
| <a href="#">S025664571</a>                       |                                                                |
| <a href="#">S025664581</a>                       |                                                                |
| <a href="#">S026165681 / P261-Zlprof-20x3-gr</a> |                                                                |
| <a href="#">S012864541</a>                       | ringhiera a rulli                                              |
| <a href="#">S012864481</a>                       | ringhiera a rulli                                              |
| <a href="#">S0760613433</a>                      | modulo a cuneo laterale                                        |
| <a href="#">S0852646633</a>                      |                                                                |
| <a href="#">S026065021</a>                       | Cerniera                                                       |
| <a href="#">R034965054</a>                       |                                                                |
| <a href="#">S0247 63921</a>                      | GUIDA LATERALE (MT 3)                                          |