



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Precitec

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

| Prodotto  | Descrizione                |
|---|----------------------------|
| <a href="#">P0360-240-15000</a>                               | Cavo per sensori           |
| <a href="#">P0571-260-00001</a>                               | Keramikteil                |
| <a href="#">P0589-360-00001</a>                               | E Y D22.35 d4              |
| <a href="#">P0591-510-00001</a>                               | inserto sensore            |
| <a href="#">P0591-573-00015</a>                               | elettrodo a ugello         |
| <a href="#">P8110-100-00001 (EG 8110 A)</a>                   | Dispositivo di regolazione |
| <a href="#">OG Y D22.35 d4 (P0589-360-00001)</a>              | Protection glass           |
| <a href="#">PBMO0-001-383KF</a>                               | O-Ring Viton 22,00x2,00    |
| <a href="#">P0591-562-00012</a>                               | Elettrodo ugello           |
| <a href="#">P0591-564-00018</a>                               | DI HP1.5 "1.8              |
| <a href="#">P0591-563-00015</a>                               | Punta della torcia         |
| <a href="#">P0591-565-00020</a>                               | DI HP1.5 "2.0              |
| <a href="#">P0591-561-00010</a>                               | DI HP1.5 "1.0              |
| <a href="#">P0587-010-00001</a>                               | KA 2m gw KLS               |
| <a href="#">P0591-1051-00001</a>                              | attacco sensore            |
| <a href="#">P0589-360-00002</a>                               | vetro protettivo           |
| <a href="#">P0130-220-00002</a>                               | sensore                    |
| <a href="#">P0492-001-00250</a>                               | cavo per elettrodi         |
| <a href="#">P0571-1051-00001 (KT B2" CON)</a>                 | parte in ceramica          |
| <a href="#">P0354-110-00002</a>                               | Inserto sensore            |
| <a href="#">P0251-1338-00001</a>                              |                            |
| <a href="#">P0251-1437-00001</a>                              |                            |
| <a href="#">P0496-700-00001</a>                               |                            |
| <a href="#">P0591-002-00020</a>                               | elettrodo ugello           |
| <a href="#">P0591-002-00025</a>                               | elettrodo ugello           |
| <a href="#">DE HP1.5" 1.2 CON (P0591-572-00012)</a>           | elettrodo ugello           |
| <a href="#">Collimator Lens for ZM HP SSL WK D30 M</a>        |                            |
| <a href="#">P0380-110-00003</a>                               | applicazione del sensore   |
| <a href="#">P/N: P0591-573-00015, Type: DE HP1.5" 1.5 CON</a> |                            |
| <a href="#">P0591-576-00025</a>                               | elettrodo ugello           |
| <a href="#">P0591-577-00030</a>                               | Elettrodo ugello           |
| <a href="#">DE HP1.5" 1.2 CON DD (P0591-002-00012)</a>        | Elettrodo a ugello         |
| <a href="#">P0591-002-00015</a>                               | Doppio ugello conico       |
| <a href="#">P0591-002-00018</a>                               | elettrodo ugello           |
| <a href="#">P0591-002-00030</a>                               |                            |
| <a href="#">P0571-1051-0001</a>                               |                            |

| Prodotto   | Descrizione                                       |
|--|---|
| <a href="#">P0595-58616</a>                                | cartuccia vetro di protezione                     |
| <a href="#">P0591-000-Q0020</a>                            |   |
| <a href="#">OG Y D37 d7</a>                                |   |
| <a href="#">P0792-425-00001</a>                            |   |
| <a href="#">P0575-1055-00001</a>                           | attacco sensore                                   |
| <a href="#">PQ0595-1052007</a>                             | Taglierina ProCutter 100/150 Q_C2                 |
| <a href="#">P0360-240-10000</a>                            | cavo sensore                                      |
| <a href="#">P0464-200-00001</a>                            | attacco sensore                                   |
| <a href="#">P0464-810-00220</a>                            | cavo per elettrodi                                |
| <a href="#">P0464-140-00001</a>                            | Adattatori multimediali                           |
| <a href="#">P0591-1095-00001</a>                           |   |
| <a href="#">P0591-1287-00001</a>                           | cassette intercambiabili                          |
| <a href="#">ZM YH27 F70 BNC DR</a>                         | tappo di protezione                               |
| <a href="#">P0589-250-00001</a>                            | CONNETTORE TESTA AK YH 27                         |
| <a href="#">P0360-185-00265</a>                            | cavo per elettrodi                                |
| <a href="#">P05595-58616</a>                               |   |
| <a href="#">P0588-1022-00002</a>                           | Vetro protettivo                                  |
| <a href="#">P0591-002-00010 Type: DE HP1.5" 1.0 CON DD</a> | Ugello  |
| <a href="#">P0591-002-00035</a>                            | P0591-002-00035 - Ugello doppio Precitec, 3,5 mm  |
| <a href="#">P0591-002-00040</a>                            | elettrodo ugello                                  |
| <a href="#">P0591-571-00010</a>                            |   |
| <a href="#">P0591-578-00040</a>                            | P0591-578-00040 - Ugello singolo Precitec, 4,0 mm |
| <a href="#">P0591-579-00050</a>                            | Ugelli laser                                      |
| <a href="#">P0571-1051-00001 Type: KT B2" CON</a>          | Parte in ceramica                                 |
| <a href="#">P0591-1208-00001</a>                           | lente   |
| <a href="#">P0589-020-00130 Type KA 130 gg PU KLS</a>      | CAVI DI PROTEZIONE COLLISIONE                     |
| <a href="#">P0588-1048-00001</a>                           | Obiettivo con portallente                         |
| <a href="#">P0589-426-00010/ DE YH27 1.0 F70 us</a>        | Nozzlez   |
| <a href="#">P0360-125-00265 KE 265 ww Z PU</a>             |   |
| <a href="#">P0251-0008-00001 DE YW50 GAS COAX 30 III</a>   |   |
| <a href="#">P0251-1047-00001 ZM YW50 GAS COAX 200 III</a>  |   |
| <a href="#">P0321-250-00003</a>                            | Sensor-Box  |
| <a href="#">P0321-250-00003 / EG 321</a>                   | Modulo  |
| <a href="#">P0591-1137-00002</a>                           | testa di connessione                              |
| <a href="#">P0591-57557-</a>                               | Cassetta di ricambio motorizzata                  |
| <a href="#">P0464-140-00001 ZM MA HA</a>                   | adattatore multimediale                           |
| <a href="#">P0464-200-00001 (SE HC)</a>                    | applicazione del sensore                          |
| <a href="#">P0130-100-00002</a>                            |   |
| <a href="#">P0589-020-00130</a>                            | CAVI DI PROTEZIONE COLLISIONE                     |
| <a href="#">P0360-240-20000</a>                            | cavo BNC - Lunghezza 20 m                         |
| <a href="#">P0360-240-02000</a>                            | cavo BNC - Lunghezza 2 m                          |
| <a href="#">P0791-510-00001</a>                            | asse  |
| <a href="#">P0595-60123</a>                                | inserto sensore                                   |
| <a href="#">P0591-002-00015</a>                            | Elettrodo a ugello                                |
| <a href="#">P0591-002-00012</a>                            | Elettrodo a ugello                                |

| Prodotto  | Descrizione                      |
|---|----------------------------------|
| <a href="#">P0571-1051-00001</a>                        | supporto in ceramica             |
| <a href="#">P0595-58601</a>                             | Vetro protettivo                 |
| <a href="#">P0591-002-00020</a>                         | Elettrodo a ugello               |
| <a href="#">P0571-293-00015</a>                         | Elettrodo a ugello               |
| <a href="#">P0591-002-00035</a>                         | Elettrodo a ugello               |
| <a href="#">PQ0580-1054319</a>                          | Lightcutter+ 100/125 OGQIII      |
| <a href="#">P0591-1208-00001, Type: OL HP SSL F125M</a> | Portaobiettivo                   |
| <a href="#">P0591-572-00012 (R26RT0O6270)</a>           | Elettrodo a ugello               |
| <a href="#">P0591-571-00010 (R26RT0O6330)</a>           | Elettrodo a ugello               |
| <a href="#">P0589-360-00002 (R26RT0O6410)</a>           | Vetro protettivo                 |
| <a href="#">P0255-1713-0001</a>                         | Custodia protettiva in vetro     |
| <a href="#">P0251-1070-00001</a>                        | Finestra protettiva              |
| <a href="#">PBMO0-035-084KF</a>                         | Anello di tenuta                 |
| <a href="#">P0795-1201-00002</a>                        | Vetro protettivo                 |
| <a href="#">P0787-1001-00020</a>                        | elettrodo a ugello               |
| <a href="#">P0591-002-00012</a>                         | Elettrodo ugello                 |
| <a href="#">P0464-1002-00001 SE HD</a>                  | attacco sensore                  |
| <a href="#">P0591-1262-00001</a>                        | Obiettivo di messa a fuoco       |
| <a href="#">P0591-1186-00001</a>                        | Modulo di collimazione           |
| <a href="#">P0591-1209-00001 / OL HP SSL F200 M</a>     | supporto per lenti               |
| <a href="#">ZM HP SSL WK D30 M</a>                      | Cassetta estraibile              |
| <a href="#">P0660-185-15000</a>                         |                                  |
| <a href="#">P0360-150-00300</a>                         | Cavo dell'elettrodo              |
| <a href="#">P0573-566-00025</a>                         | Ugello di taglio                 |
| <a href="#">P0591-575-00020</a>                         | .                                |
| <a href="#">P0591-572-00012</a>                         | .                                |
| <a href="#">P0591-574-00018</a>                         | DE HP1.5 "1.8 CON Düsenelektrode |
| <a href="#">KT B2" CON</a>                              |                                  |
| <a href="#">P0492-003-20000</a>                         | .                                |
| <a href="#">P0575-510-00001</a>                         | inserto sensore                  |
| <a href="#">P0595-58601 OG Y D37 d7</a>                 | vetro protettivo                 |
| <a href="#">PR68621, AR D22.35 T3.6</a>                 |                                  |
| <a href="#">P0575-520-00001</a>                         | piastra isolante                 |
| <a href="#">P0575-920-00001</a>                         | .                                |
| <a href="#">P0575-1078-00001</a>                        | testa terminale                  |
| <a href="#">P0575-340-00001</a>                         | cartuccia sostituibile           |
| <a href="#">P8030-100-00001</a>                         | setter                           |
| <a href="#">PR20184</a>                                 | boccole isolanti                 |
| <a href="#">P0595-92036</a>                             |                                  |
| <a href="#">P0595-62407</a>                             | ADATTATORE DI CONNESSIONE        |
| <a href="#">P0660-185-20000</a>                         | .                                |
| <a href="#">ZM HP SSL WK D30 M (P0591-1287-00001)</a>   |                                  |
| <a href="#">P8050-100-00001</a>                         | Configurazione del dispositivo   |
| <a href="#">P0140-200-00001</a>                         |                                  |
| <a href="#">P0589-360-00002, OG Y D22.35 d4 II</a>      | Vetro protettivo                 |

| Prodotto  | Descrizione                  |
|---|------------------------------|
| <a href="#">PQ0595-1053095</a>                                    | ProCutter                    |
| <a href="#">P/N: PQ0595-1053095, Type: ProCutter 100/150 D-C2</a> |                              |
| <a href="#">P0589-600-00001</a>                                   | Adattatore                   |
| <a href="#">OG Y D22.35 d4 II (W1030-1090) P0589-360-00002</a>    |                              |
| <a href="#">P7007-577-00001</a>                                   |                              |
| <a href="#">P0352-334-00012</a>                                   | elettrodo a ugello           |
| <a href="#">P0571-1051-00001</a>                                  | Parte in ceramica KT B2" CON |
| <a href="#">P0253-1034-00001</a>                                  |                              |
| <a href="#">PQ0795-89440</a>                                      | testa di taglio              |
| <a href="#">P0795-1204-00001</a>                                  | uso del sensore              |
| <a href="#">P0591-590-00001</a>                                   | preamplificatori             |
| <a href="#">P0251-1419-00001</a>                                  | Vetro protettivo             |
| <a href="#">P0589-425-00012</a>                                   | Ugello laser                 |
| <a href="#">KT M1.5 DXN II P0497-68871</a>                        | Parte in ceramica            |
| <a href="#">P0491-130-00001 (KT M1.5" KS)</a>                     |                              |
| <a href="#">CT-KS2.0</a>  |                              |
| <a href="#">P0491-110-00001 (SE M1.5" KS)</a>                     |                              |
| <a href="#">PM0253-2251-10001</a>                                 |                              |
| <a href="#">P0588-1022-00001</a>                                  |                              |
| <a href="#">P0494-752-00001</a>                                   |                              |
| <a href="#">Type P0591-1095-00001</a>                             | Dado meccanico               |
| <a href="#">Type P0571-1051-00001</a>                             |                              |
| <a href="#">P0595-59120</a>                                       | Inserto sensore              |
| <a href="#">KS20MGWZPU</a>  | CAVO SENSORE LASER           |
| <a href="#">P0589-800-00003</a>                                   | bocchetta                    |
| <a href="#">P591-573-00015</a>                                    | elettrodo a ugello           |
| <a href="#">P591-575-00020</a>                                    | elettrodo a ugello           |
| <a href="#">PQ0595-1052009</a>                                    | ProCutter 100/200 Q_C4       |
| <a href="#">226690</a>  | inserto sensore              |
| <a href="#">154753</a>  | ugello da taglio             |
| <a href="#">235106</a>  | vetro protettivo             |
| <a href="#">P0591-1287-00001 / ZM HP SSL D30M</a>                 |                              |
| <a href="#">P0660-235-05000</a>                                   | cavo di controllo            |
| <a href="#">P0795-1202-00001</a>                                  | lente con portalente         |
| <a href="#">P0795-1106-00001</a>                                  | lente con portalente         |
| <a href="#">P0787-483-00015</a>                                   | elettrodo a ugello           |
| <a href="#">P0360-545-05000</a>                                   | cavo sensore                 |
| <a href="#">P0660-705-15000</a>                                   | cavo di controllo            |
| <a href="#">P0660-230-05000</a>                                   | cavo motore                  |
| <a href="#">P0660-185-05000</a>                                   |                              |
| <a href="#">P0595-92737</a>                                       |                              |
| <a href="#">PQ0580-97318</a>                                      | LightCutter 2.0 100/150 Q    |
| <a href="#">P0497-805-00450</a>                                   | cavo per elettrodi           |
| <a href="#">P0494-788-00012</a>                                   | elettrodo ugello             |
| <a href="#">P0001-1030-00001</a>                                  | mirino                       |

| <b>Prodotto</b>                              | <b>Descrizione</b> |
|--|--------------------|
| <a href="#">PBM00-000-882KF - PR29090</a>    |                    |
| <a href="#">Po591-1051-00001 / SE HP1.5"</a> | Inserto sensore    |
| <a href="#">P0591-57132</a>                  |                    |
| <a href="#">P0595-59120 GP15644</a>          |                    |
| <a href="#">P0587-772-00025</a>              |                    |
| <a href="#">P0253-1024-00001</a>             |                    |
| <a href="#">P0795-1193-00001</a>             |                    |
| <a href="#">P0787-467-00001</a>              | GUARNIZIONE        |
| <a href="#">P 0595-59131</a>                 | Sigillo            |
| <a href="#">P0380-105-Q0001</a>              |                    |